


## 414 - Nosilec raztezne posode/Bracket for expansion tank/ Träger für Ausdehnungsgefäß **NRP**



7620  
7621\*



NRP  $\geq \varnothing 325$   
NRP  $\geq \varnothing 380$



50  
50

**SI**

**Pakirano:**

7620 – 1x konzola, 2x vijak DIN 571 6x70, 2x vložek  $\varnothing 10$ , 1x kovinska objemka  $\varnothing 60$ -  $\varnothing 325$ mm  
7621 – 1x konzola, 2x vijak DIN 571 6x70, 2x vložek  $\varnothing 10$ , 1x kovinska objemka  $\varnothing 60$ -  $\varnothing 380$ mm

**Uporaba:**

Konzola se uporablja za raztezne posode z premerom do 380 mm (50l). Konzolo pritrdimo na steno, nato pa s pomočjo kovinske objemke pričvrstimo posodo. V primeru večjih obremenitev, lahko uporabimo 2 pritrdilna trakova.

**UK**

**Packed:**

7620 – 1 bracket, 2 screws DIN 571 6x70, 2 plugs  $\varnothing 10$ , 1 metal clamp  $\varnothing 60$ - $\varnothing 325$  mm  
7621 – 1 bracket, 2 screws DIN 571 6x70, 2 plugs  $\varnothing 10$ , 1 metal clamp  $\varnothing 60$ - $\varnothing 380$  mm

**Usage:**

The bracket is used for expansion tanks up to 380 mm in diameter (50 l). The bracket is bolted onto the wall, and a metal clamp is then used to fasten the tank. Two clamps can be used in case of higher loads.

**DE**

**Verpackung:**

7620 – 1x Konsole, 2x Schraube DIN 571 6x70, 2x Dubel  $\varnothing 10$ , 1x Metallklemme  $\varnothing 60$ -  $\varnothing 325$ mm  
7621 – 1x Konsole, 2x Schraube DIN 571 6x70, 2x Dubel  $\varnothing 10$ , 1x Metallklemme  $\varnothing 60$ -  $\varnothing 380$ mm

**Anwendung:**

Die Konsole wird zur Befestigung von Ausdehnungsgefäßen bis 380 mm (50 l) verwendet. Zuerst die Konsole an die Wand befestigen und dann das Gefäß mit der Klemme einspannen. Für höhere Belastungen kann man auch 2 Klemmen benutzen.